

Garant**Etažni voziček TS9 s 4 tovornimi površinami, Tip: TS98****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, vtične police iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Možnost namestitve v rastru 130 mm. Stransko nameščen ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatne police art. 918577, luknjasta stena iz pločevine art. 918580.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Skupna nosilnost	500 kg
------------------	--------

Ø koles	200 mm
Masa	91 kg
Širina	1390 mm
Standard	EN 1757-3
Širina površine	1200 mm
Nosilnost na vtično polico	95 kg
Višina	1835 mm
Ročaj	da
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	Polna guma
Tip	TS98
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Raster nastavljanja višine	130 mm
Globina	810 mm
Globina tovarne površine	800 mm
Nastavljanje višine v rastru	130 mm
Vrsta izdelka	Etažni vozički

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček TS9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 800 mm	918577 800
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP6	918580 SP6