

**Garant****Transportni voziček T7, Tip: T76****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918540 T76
GTIN	4045197611871
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

3 tovarne površine.

Srednjo etažo je mogoče pritrčiti v 3 višinah. Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Dodatni pribor:**

Luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

**Lakiranje:**

Srebrna, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Globina	609 mm
Višina sredinske tovarne površine	522 mm
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Standard	EN 1757-3
Nosilnost sredinske tovarne površine	80 kg
Ø koles	125 mm
Širina	1130 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Tip	T76
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Višina	1020 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina tovarne površine	600 mm
Širina površine	1000 mm
Masa	58 kg
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički

## Pribor

Dodatni predal za delovno mizo na kolesih Tip 75	918556 75
Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP3	918580 SP3
Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 600 mm	918570 600