

**Transportni voziček, Tip: 2500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919800 2500
GTIN	4017976025001
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Material roba	TPE
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Standard	EN 1757-3
Tip	2500
Nosilnost	500 kg

Višina	948 mm
Masa	23 kg
Ø koles	160 mm
Širina površine	850 mm
Višina tovarne površine	228 mm
Širina	975 mm
Globina	509 mm
Globina tovarne površine	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem