

Garant**Transportni voziček T9, Tip: T92****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918550 T92
GTIN	4045197612120
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

2 tovrni površini.

Srednja etaža je na voljo kot pribor. Platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Zvarjena jeklena konstrukcija.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	T92
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Ø koles	125 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Višina	850 mm
Širina površine	850 mm
Globina	509 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Globina tovarne površine	500 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	1040 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Standard	EN 1757-3
Masa	33 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Vrsta izdelka	Transportni vozički

Pribor

Dodatni predal za delovno mizo na kolesih Tip 75	918556 75
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP2	918580 SP2
Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 500 mm	918575 500