

**Transportni voziček, Tip: 2501****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919800 2501
GTIN	4017976025018
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Standard	EN 1757-3
Ø koles	200 mm
Širina	1125 mm
Nosilnost	600 kg
Material roba	TPE
Širina površine	1000 mm

Višina tovarne površine	270 mm
Višina	990 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tip	2501
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	27 kg
Globina	609 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem