

Garant**Transportni voziček T1, Tip: T12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918500 T12
GTIN	4045197612007
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	T12
Masa	15 kg

Nosilnost	250 kg
Višina	900 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Standard	EN 1757-3
Širina	860 mm
Širina površine	600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Globina tovarne površine	500 mm
Globina	509 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem