

Garant**Kratka vpenjalna vrtna glava Oblika AD, SK 40, Vpenjalna širina: 0,5-13mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Peskani in brušeni.

- ozka izvedba.
- usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
- optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx® s T-ročajem, za večjo moč.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,5 - 13 mm
Previsna dolžina A	76 mm
Zunanji \varnothing D	43 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Izvedba	vitke
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava