

**Garant****Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD, SK 50, Vpenjalna širina: 1-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Peskani in brušeni.

- **Ozka izvedba.**
- **Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.**
- **Optimalni držalni momenti orodja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx® s T-ročajem, za večjo moč.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Zunanji $\varnothing$ D	50 mm
Izvedba	vitke
Previsna dolžina A	80 mm
Trn za rezkarje	SK 50

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava