

**HOLEX****Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, SK 40, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Razred artikla	32K

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Bruniran. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx® s T-ročajem, za večjo moč.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 50 µm

maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Kratka vrtna glava