

**TMSERROR, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Za desni in levi tek. Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Vpenjanje svedrov, grezil in povrtal na rezkalnih strojih.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim ključem za Torx® s T-ročajem, za optimalno moč.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	85 mm
Zunanji Ø D	56 mm
Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ	SW6
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 50 µm
maksimalni zatezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

