

**Garant****Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 0,3-8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- **Za desni in levi tek.**
  - **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.  
Natančnost krožnega teka  $\leq 20 \mu\text{m}$ .
- **Ozka izvedba.**
  - **Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.**
  - **Optimalni držalni momenti orodja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	0,3 - 8 mm
Zunanji $\varnothing$ D	35 mm
Previsna dolžina A	93 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Izvedba	vitka
Trn za rezkarje	HSK-A 63

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava