

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava, PSC 63, Vpenjalna širina: 1-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Peskana.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx®.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	93,1 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 18.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
maksimalni zatezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtilna glava