

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava, VDI 30, Vpenjalna širina: 1-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- Dovajanje hladilne tekočine prek izvrtine za indeksiranje.
- **Maksimalni tlak hladilne tekočine 50 barov.**
- **Tip GARANT z vpenjalnim ključem Torx® za večjo moč.**

Uporaba:

Na NC-stružnicah in obdelovalnih centrih.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Vpenjalni ključ	TX25
Prevesna dolžina l_1	90 mm
Zunanji \varnothing glave d_1	50,5 mm
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-kratka vpenjalna vrtalna glava

