

**HOLEX****Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Razred artikla	32K

**Opis****Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Ozka izvedba.
- Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
- Optimalni držalni momenti orodja.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

**Tehnični opis**

Izvedba	vitka
Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Zunanji Ø D	50 mm
Previsna dolžina A	104 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Oblika	A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 50 μm
maksimalni zatezni moment M <sub>d maks</sub>	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava