

HOLEX**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 100, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Ozka izvedba.
- Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
- Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	110 mm
Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Zunanji Ø D	50 mm
Izvedba	vitka
Trn za rezkarje	HSK-A 100

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 50 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtna glava