

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-801, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094351 9
GTIN	10076490491816
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

Serija HyFlex®. Vsestranske delovne rokavice s prevleko iz nitrila za natančna in splošna dela. Nudijo dobro ravnotežje med udobjem, gibljivostjo in zaščito rok. S tehnologijo Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za zmanjšanje utrujenosti rok. Standard Öko-Tex® 100. Z materialom iz najlona in Spandexa in prevleko brez vsebnosti silikona. Brez lateksa.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Oprijem v mokrem	zmerno
Zračnost	zelo dobro
Brez DMF	ne
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja

Velikost rokavic	9
Otip	zelo dobro
Material prevleke	Nitril
Prilagodljivost	zelo dobro
Oprijem v olju	dobro
brez silikona	ne
Serija	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388	3131A
Nosilni material	Spandex najlon
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	192 mm
Barva	črna/siva
Masa	20,4 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice

