

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919860 2400
GTIN	4017976024004
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Masa	37 kg
Ø koles	160 mm
Višina spodnje tovarne površine	228 mm
Tip	2400
Globina tovarne površine	500 mm
Širina površine	850 mm

Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Material roba	TPE
Maksimalna nosilnost	500 kg
Globina	509 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina	860 mm
Višina zgornje tovarne površine	860 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	1047 mm
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Transportni vozički