

HOLEX

Okrogli luknjač za pločevino s krogličnim pritisknim ležajem, Ø žiga (Ø luknje): 54mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834100 54
GTIN	2050001002624
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisknega vijaka.

S krogličnim pritisknim ležajem = za lažje aktiviranje s pomočjo vijačnega ključa. Zaradi zmanjšanja trenja med luknjačem in vijakom potrebno manj sile.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

- a) z **vijačnim ključem**.
- b) z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- c) s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritiski vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Za debelino materiala (pločevina St 37)	3 mm
Zev pritisknega vijaka	30 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	2 mm
Ø žiga (Ø luknje)	54 mm
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430	Pg42
Ø predvrtane izvrtine	21 mm
Pritisni vijak	M 20×1,5 ×80
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisknega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 54 mm	834000 54
Nadomestni pritiski vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm	834040 20/80
Nadomestni pritiski vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm	834060 20/80