



## Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2401



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919860 2401
GTIN	4017976024011
Razred artikla	96F

### Opis

#### Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

#### Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

### Tehnični opis

Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	600 mm
Širina površine	1000 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	1197 mm

Višina zgornje tovarne površine	900 mm
Višina	900 mm
Material roba	TPE
Ø koles	200 mm
Tip	2401
Masa	44 kg
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Globina	609 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Vrsta izdelka	Transportni vozički