

**Etažni voziček s 4 tovernimi površinami, Tip: 8313****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919880 8313
GTIN	4017976083131
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in jekleni profili, čelne stene z navpičnimi oporami v razmaku 130 mm. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.****Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Ø koles	200 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina tovrne površine 3	1069 mm

Ročaj	da
Skupna nosilnost	600 kg
Standard	EN 1757-3
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina tovarne površine 4	1469 mm
Širina površine	1200 mm
Material roba	TPE
Masa	97 kg
Širina	1369 mm
Tip	8313
Višina tovarne površine 1	269 mm
Višina tovarne površine 2	669 mm
Nosilnost na vtično polico	90 kg
Višina	1800 mm
Raster nastavljanja višine	100 mm
Globina	809 mm
Globina tovarne površine	800 mm
Nastavljanje višine v rastru	100 mm
Vrsta izdelka	Etažni vozički