

**Transportni voziček z 2 tovornima površinama, Tip: 4840****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919870 4840
GTIN	4017976348407
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, **oljetesne kadi**.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Zgornja **oljetesna kad** s **150 mm** visokim robom.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	4840
Material roba	TPE
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	1021 mm

Višina spodnje tovarne površine	207 mm
Višina zgornje tovarne površine	829 mm
Širina površine	850 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Masa	42 kg
Ø koles	160 mm
Višina	880 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	500 mm
Globina	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički