

**Ročna povrtala H7, Nazivni Ø DC: 11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160150 11
GTIN	4045197937254
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Napotek:

Ročna povrtala, **končno brušena za prileganje po podatkih naročnika** lahko naročite kot **art. 160200**.

Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	11 mm
Število rezil Z	6
Dolžina rezil L _c	71 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Prevesna dolžina L ₁	91 mm
Celotna dolžina L	142 mm
Toleranca	H7
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B

Kot spirale	7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		