

HOLEX**Ročna povrtala H7, Nazivni Ø DC: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160150 7
GTIN	4045197937209
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Napotek:

Ročna povrtala, **končno brušena za prileganje po podatkih naročnika** lahko naročite kot **art. 160200**.

Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	54 mm
Celotna dolžina L	107 mm
Nazivni Ø D_c	7 mm
Število rezil Z	6
Prevesna dolžina L_1	68 mm
4-kotno držalo □	5,6 mm
Toleranca	H7
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B

Kot spirale	7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		