

**Transportni vozički, Tip: A1330L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919900 A1330L
GTIN	4017976413303
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjeno cevno ogrodje, **varnostni ročaji** iz umetne mase. Iz aluminija in z aluminijasto nakladalno ploščo, zelo lahek. Pnevmatike na platiščih iz umetne mase s pestom, uležajenim z valjčnim ležajem.

Tehnični opis

Nosilnost	200 kg
Masa	9 kg
Tip	A1330L
Širina	590 mm
Širina površine lopate	320 mm
Ø koles	260 mm
Dolžina površine lopate	250 mm
Material roba	Pnevmatike

Višina	1300 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički