

**HOLEX****Ročna povrtala H7, Nazivni Ø DC: 18mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 160150 18     |
| GTIN                  | 4045197937322 |
| Razred artikla        | 120           |

**Opis****Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

**Uporaba:**

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

**Napotek:**

Ročna povrtala, **končno brušena za prileganje po podatkih naročnika** lahko naročite kot **art. 160200**.

Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

**Tehnični opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Dolžina rezil $L_c$    | 93 mm     |
| Celotna dolžina L      | 188 mm    |
| Število rezil Z        | 8         |
| 4-kotno držalo □       | 14 mm     |
| Prevesna dolžina $L_1$ | 113 mm    |
| Nazivni Ø $D_c$        | 18 mm     |
| Toleranca              | H7        |
| Rezalni material       | HSS       |
| Standard               | DIN 206 B |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Kot spirale                | 7-8 stopinj          |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skožnji izvrtini |
| Barvni prstan              | brez                 |
| Vrsta izdelka              | Povrtalo             |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno         |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm    | pogojno primerno |                |            |
| Olje                | primerno         |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |