

**Zložljivi transportni voziček, Tip: KW11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Okvir iz jeklenih cevi z zložljivim ročajem za potiskanje, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).

Platforma iz lesene plošče. Kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Masa	24 kg
Višina zloženega vozička	315 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina zloženega vozička	995 mm

Višina tovarne površine	230 mm
Ø koles	160 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Globina zloženega vozička	620 mm
Tip	KW11
Širina površine	900 mm
Material roba	TPE
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	600 mm
Vrsta izdelka	Zložljivi transportni vozički