

**HOLEX****Ročna povrtala H7, Nazivni Ø DC: 35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160150 35
GTIN	4045197937414
Razred artikla	120

**Opis****Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

**Uporaba:**

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

**Napotek:**

Ročna povrtala, **končno brušena za prileganje po podatkih naročnika** lahko naročite kot **art. 160200**.

Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

**Tehnični opis**

Dolžina rezil $L_c$	142 mm
Nazivni Ø $D_c$	35 mm
4-kotno držalo □	28 mm
Prevesna dolžina $L_1$	175 mm
Celotna dolžina $L$	284 mm
Število rezil $Z$	10
Toleranca	H7
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B

Kot spirale	7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		