

HOLEX**Ročna povrtala H7, Nazivni Ø DC: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 160150 20 |
| GTIN | 4045197937339 |
| Razred artikla | 120 |

Opis**Izvedba:**

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom čez 1/5 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Napotek:

Ročna povrtala, **končno brušena za prileganje po podatkih naročnika** lahko naročite kot **art. 160200**.

Za ustrezna okretala za navojne svedre glejte št. 148350; 148200; 148410 in za podaljške št. 149400.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 4-kotno držalo □ | 16 mm |
| Celotna dolžina L | 201 mm |
| Dolžina rezil L _c | 100 mm |
| Število rezil Z | 8 |
| Nazivni Ø D _c | 20 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 120 mm |
| Toleranca | H7 |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 206 B |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Kot spirale | 7-8 stopinj |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skožnji izvrtini |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |