

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2402****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 919860 2402 |
| GTIN | 4017976024028 |
| Razred artikla | 96F |

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø koles | 200 mm |
| Širina površine | 1000 mm |
| Višina | 900 mm |
| Standard | EN 1757-3 |
| Višina spodnje tovarne površine | 270 mm |
| Višina zgornje tovarne površine | 900 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Material roba | TPE |
| Nosilnost zgornje tovarne površine | 200 kg |
| Globina | 709 mm |
| Širina | 1197 mm |
| Tip | 2402 |
| Globina tovarne površine | 700 mm |
| Masa | 49 kg |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 |
| Maksimalna nosilnost | 600 kg |
| Vrsta izdelka | Transportni vozički |