

**Transportni voziček z 2 tovornima površinama, Tip: 4842****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919870 4842
GTIN	4017976348421
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, **oljetesne kadi**.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Zgornja **oljetesna kad** s **150 mm** visokim robom.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tip	4842
Material roba	TPE
Masa	52 kg

Širina površine	1000 mm
Višina spodnje tovarne površine	248 mm
Višina zgornje tovarne površine	870 mm
Ø koles	200 mm
Širina	1171 mm
Višina	1020 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Maksimalna nosilnost	400 kg
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	700 mm
Globina	700 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički