

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2740****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919820 2740
GTIN	4017976027401
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi, lesene toverne plošče so nameščene v okvirjih iz jeklenih kotnih profilov z zadrževalnim robom višine 12 mm.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje Ø 125 mm (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Globina toverne površine	500 mm
Tip	2740
Standard	EN 1757-3
Višina zgornje toverne površine	820 mm

Ø koles	125 mm
Višina spodnje tovarne površine	200 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Masa	28 kg
Širina površine	850 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	511 mm
Višina	1040 mm
Širina	985 mm
Maksimalna nosilnost	300 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Vrsta izdelka	Transportni vozički