

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2403****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919860 2403
GTIN	4017976024035
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Material roba	TPE
Globina tovarne površine	800 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	200 mm
Masa	58 kg
Širina	1397 mm

Višina	900 mm
Tip	2403
Višina zgornje tovarne površine	900 mm
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Standard	EN 1757-3
Globina	809 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina površine	1200 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Maksimalna nosilnost	600 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički