

**Transportni vozički, Tip: TK1327****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjeno cevno ogrodje, **varnostni ročaji** iz umetne mase. Z 2 kolesoma z zračnico, pesti sta uležajeni z valjčnim ležajem, 2 petkraki zvezdi s kolesi iz TPE. Za pogoste Transporte po slabih ravnih tleh in občasne Transporte po stopnicah.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Širina	590 mm
Masa	20 kg
Tip	TK1327
Ø valja	125 mm
Ø koles	260 mm
Dolžina površine lopate	250 mm
Nosilnost	200 kg

Širina površine lopate	320 mm
Material roba	Pnevmatike, platišča iz TPE
Višina	1300 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički