

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama do 1200 kg, Tip: 12403****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919865 12403
GTIN	4017976124032
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, toverne plošče z nedrsečo površino in sitotiskom iz vodotesne vezane plošče. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz kakovostne elastične polne gume (200x50 mm), ki ne pušča sledi, pesta s krogličnim ležajem.

**Standard:****EN 1757-3****Lakiranje:**Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.****Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina	925 mm
Material roba	Elastična polna guma
Širina površine	1200 mm
Višina spodnje toverne površine	283 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina	800 mm

Standard	EN 1757-3
Nosilnost zgornje tovarne površine	500 kg
Globina tovarne površine	800 mm
Tip	12403
Višina zgornje tovarne površine	925 mm
Ø koles	200 mm
Širina	1410 mm
Maksimalna nosilnost	1200 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Masa	77 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički