

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2742****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919820 2742
GTIN	4017976021300
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi, lesene toverne plošče so nameščene v okvirjih iz jeklenih kotnih profilov z zadrževalnim robom višine 12 mm.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje Ø 125 mm (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina spodnje toverne površine	200 mm
Višina zgornje toverne površine	820 mm
Standard	EN 1757-3
Nosilnost zgornje toverne površine	80 kg

Maksimalna nosilnost	300 kg
Ø koles	125 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	36 kg
Tip	2742
Globina	611 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	TPE
Globina tovarne površine	600 mm
Širina površine	1000 mm
Višina	1040 mm
Širina	1135 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički