

**Transportni voziček s 3 tovernimi površinami, Tip: 4830****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919875 4830
GTIN	4017976048307
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Oljetesne kadi s 40 mm visokim robom, 3 toverne površine.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	4830
Material roba	TPE
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina spodnje toverne površine	207 mm

Širina	1021 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Višina zgornje tovarne površine	829 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Nosilnost sredinske tovarne površine	200 kg
Višina	870 mm
Masa	46 kg
Ø koles	160 mm
Širina površine	850 mm
Višina sredinske tovarne površine	519 mm
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	500 mm
Globina	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički