

**Transportni voziček, Tip: KF2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi, lesena tovorna plošča.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Ø koles	125 mm
Višina	860 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Material roba	TPE
Širina površine	600 mm

Masa	11 kg
Širina	890 mm
Nosilnost	250 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Standard	EN 1757-3
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Tip	KF2
Globina tovarne površine	500 mm
Globina	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem