



Univerzalno držalo za orodje s 3-čeljustno vpenjalno glavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	836435
GTIN	7290003243815
Razred artikla	83G

Opis

Izvedba:

Univerzalno držalo za orodje s 3-čeljustno vpenjalno glavo. Robustne, kaljene vpenjalne čeljusti (58 HRC), udobna uporaba in prenos velikih vrtilnih momentov zaradi aluminijastega ročaja, odpornega proti udarcem, z držalom iz umetne mase, ki ne drsi.

Prednosti:

Zaradi 3-čeljustnega vpenjala možnost vpetja različnih geometrij (npr. 3- oz. 6-kotnik, okrogla orodja).

Uporaba:

Hitro in zanesljivo vpenjanje različnih orodij, kot so npr. stožčasta grezila, strgala, ključavničarske pile ipd.

Območje vpenjanja \varnothing : 0,5 - 8 mm

Masa: 165 g

Tehnični opis

Območje vpenjanja \varnothing	0,5 - 8 mm
Masa	165 g
Vrsta izdelka	Držalo

Pribor

Nadomestno rezilo, ravno (80×4,2 mm) orodno jeklo	836410
---	--------

Nadomestno rezilo, ravno (50×3,2 mm) Karbidna trdina	836420
Nadomestno rezilo, ravno (120×7,4 mm) WS Celotna dolžina mm	836445
Nadomestno rezilo, ravno (75×3,2 mm) HSS	836425