

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama do 1200 kg, Tip: 12405****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919865 12405
GTIN	4017976124056
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, toverne plošče z nedrsečo površino in sitotiskom iz vodotesne vezane plošče. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz kakovostne elastične polne gume (200x50 mm), ki ne pušča sledi, pesta s krogličnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.****Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina površine	1600 mm
Globina toverne površine	800 mm
Višina spodnje toverne površine	283 mm
Širina	1810 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	Elastična polna guma

Masa	100 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina	925 mm
Višina zgornje tovarne površine	925 mm
Tip	12405
Standard	EN 1757-3
Ø koles	200 mm
Globina	800 mm
Maksimalna nosilnost	1200 kg
Nosilnost zgornje tovarne površine	500 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički