

**Transportni voziček s 3 tovernimi površinami, Tip: 4832****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919875 4832
GTIN	4017976048321
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Oljetesne kadi s 40 mm visokim robom, 3 toverne površine.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tip	4832
Material roba	TPE
Višina sredinske toverne površine	560 mm

Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Maksimalna nosilnost	400 kg
Nosilnost sredinske tovarne površine	200 kg
Širina površine	1000 mm
Masa	61 kg
Širina	1171 mm
Višina	910 mm
Višina spodnje tovarne površine	248 mm
Ø koles	200 mm
Višina zgornje tovarne površine	870 mm
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	700 mm
Globina	700 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički