

**Transportni voziček, Tip: KF33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi, lesena tovorna plošča.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina	860 mm
Višina	875 mm
Masa	19 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2

Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Material roba	TPE
Višina zgornje tovarne površine	770 mm
Tip	KF33
Ø koles	125 mm
Širina površine	600 mm
Nosilnost	250 kg
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	450 mm
Globina	450 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	100 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem