



Mrežasti voziček s 5 tovornimi površinami, Tip: 5392



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919882 5392
GTIN	4017976013176
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz kotnih jeklenih profilov s cevnim ročajem za potiskanje. Čelne stene, 1 vzdolžna stena in strop so obloženi z mrežo 40×40×4 mm, v celoti zvarjeno. Potisno zapiralo z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna polica in 4 prestavljive police iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem. Centralni zavorni sistem TOTALSTOP na kolesih za zavijanje.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Standard	EN 1757-3
Višina tovarne površine 5	1482 mm
Ročaj	da

Višina	1792 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	144 kg
Nosilnost na vtično polico	90 kg
Širina	1170 mm
Tip	5392
Širina površine	1000 mm
Višina tovarne površine 1	292 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	TPE
Material vtične police	Zlepljene plošče z vrhno površino v barvi bukve
Ø koles	200 mm
Višina tovarne površine 4	1182 mm
Skupna nosilnost	750 kg
Višina tovarne površine 2	582 mm
Višina tovarne površine 3	882 mm
Globina	745 mm
Globina tovarne površine	680 mm
Nastavljanje višine v rastru	100
Vrsta izdelka	Zaboji na kolesih