

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama do 1200 kg, Tip: 12406****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919865 12406
GTIN	4017976124063
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, toverne plošče z nedrsečo površino in sitotiskom iz vodotesne vezane plošče. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz kakovostne elastične polne gume (200x50 mm), ki ne pušča sledi, pesta s krogličnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina zgornje toverne površine	925 mm
Širina	2210 mm
Globina	800 mm
Ø koles	200 mm
Standard	EN 1757-3
Nosilnost zgornje toverne površine	500 kg

Tip	12406
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina površine	2000 mm
Material roba	Elastična polna guma
Višina	925 mm
Globina tovarne površine	800 mm
Maksimalna nosilnost	1200 kg
Višina spodnje tovarne površine	283 mm
Masa	156 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički