



Transportni voziček s štirimi stranicami, Tip: 1550



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919877 1550
GTIN	4017976015507
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Transportni voziček s štirimi mrežnimi stranicami in eno **odstranljivo** vzdolžno stranico. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve, zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	1550
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina tovarne površine	228 mm
Material roba	TPE
Ø koles	160 mm

Maksimalna nosilnost	500 kg
Masa	35 kg
Višina	948 mm
Širina	1030 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina površine	850 mm
Globina tovarne površine	500 mm
Globina	509 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički s štirimi stranicami