

## Garnitura okroglih luknjačev za pločevino, metrični Ø 12,5 – 63,5 mm v pločevinastem kovčku



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834550
GTIN	2050001002846
Razred artikla	86C

### Opis

#### Obseg dobave:

Po 1 prebijač in matrica (kot okrogli luknjač za pločevino art. 834000) za Ø luknje 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 pritiski vijak (art. 834040 vel. 16/70).

4 pritiski vijaki s krogličnim ležajem (art. 834060 vel. 10/55; 16/70; 20/90 in art. 834040 vel. 6/30 s krogličnim ležajem).

1 stopenjski svedri kot art. 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 pločevinast kovček v izmerah 335×230×55 mm.

### Tehnični opis

Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj
---------------	---------------------------

### Pribor

834060 10/55

Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/55 mm

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 63,5 mm

834000 63,5

Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/90 mm

834060 20/90

Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 16/70 mm

834060 16/70

Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 6/30 mm

834040 6/30

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 12,5 mm

834000 12,5

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 25,5 mm

834000 25,5

Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 16/70 mm

834040 16/70