

**Stojalo za material, Tip: 3282****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919902 3282
GTIN	4017976328201
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija s platformo iz jeklene pločevine za odlaganje zabojev iz umetne mase in žičnih košar.

Ročno nastavljanje višine v rastru 25 mm.

4 kolesa za zavijanje (2 z zavoro), oplaščenje iz termoplastičnega elastomera. Nagibna platforma iz jeklene pločevine z enostranskim naslonskim robom.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Masa	18 kg
Nastavljiv naklon	0; 15; 30 stopinj
Nosilnost	150 kg
Tip	3282
Ø koles	75 mm

Širina površine	510 mm
Globina tovarne površine	410 mm
Območje nastavljanja višine	755 - 1105 mm
Vrsta izdelka	Stojalo za material