

**Mrežasti voziček s 5 tovernimi površinami, Tip: 5393****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

919882 5393

GTIN

4017976019178

Razred artikla

96F

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija iz kotnih jeklenih profilov s cevnim ročajem za potiskanje. Čelne stene, 1 vzdolžna stena in strop so obloženi z mrežo 40×40×4 mm, v celoti zvarjeno. Potisno zapiralo z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna polica in 4 prestavljive police iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem. Centralni zavorni sistem TOTALSTOP na kolesih za zavijanje.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Širina površine

1200 mm

Skupna nosilnost

750 kg

Višina tovrne površine 2

582 mm

Material vtične police	Zlepljene plošče z vrhno površino v barvi bukve
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina	1792 mm
Širina	1370 mm
Višina tovarne površine 1	292 mm
Višina tovarne površine 5	1482 mm
Material roba	TPE
Nosilnost na vtično polico	90 kg
Ročaj	da
Višina tovarne površine 3	882 mm
Standard	EN 1757-3
Masa	175 kg
Ø koles	200 mm
Tip	5393
Višina tovarne površine 4	1182 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina	845 mm
Globina tovarne površine	780 mm
Nastavljanje višine v rastru	100
Vrsta izdelka	Zaboji na kolesih