



Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2496B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Tovorne platforme iz jeklene pločevine so **poravnane** z okvirjem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Standard	EN 1757-3
Masa	42 kg
Material roba	TPE
Maksimalna nosilnost	500 kg

Višina zgornje tovarne površine	860 mm
Globina	609 mm
Tip	2496B
Višina	860 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Širina	737 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina površine	600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina spodnje tovarne površine	228 mm
Ø koles	160 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički