

**Transportni voziček s 3 tovernimi površinami, Tip: 2750****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919840 2750
GTIN	4017976027500
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi, lesene toverne plošče so nameščene v okvirjih iz jeklenih kotnih profilov z zadrževalnim robom višine 12 mm.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje Ø 125 mm (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Standard	EN 1757-3
Višina spodnje toverne površine	200 mm
Višina	1040 mm
Maksimalna nosilnost	300 kg

Višina zgornje tovarne površine	820 mm
Material roba	TPE
Globina tovarne površine	500 mm
Širina površine	850 mm
Višina sredinske tovarne površine	510 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	985 mm
Globina	511 mm
Tip	2750
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Masa	35 kg
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Nosilnost sredinske tovarne površine	80 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički