



Transportni voziček s štirimi stranicami, Tip: 1551



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919877 1551
GTIN	4017976015514
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Transportni voziček s štirimi mrežnimi stranicami in eno **odstranljivo** vzdolžno stranico. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve, zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	1551
Širina	1180 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	40 kg
Širina površine	1000 mm

Višina	990 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina tovarne površine	270 mm
Ø koles	200 mm
Material roba	TPE
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina tovarne površine	600 mm
Globina	609 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički s štirimi stranicami